



Vorteilspack LED Stiftlampe mit Akku



Bestelldaten

Bestellnummer	GG1359 120
GTIN	4067263137344
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Robuste wiederaufladbare LED-Taschenlampe aus eloxiertem Aluminium. **Die 2-Stufen Schaltung** mit zusätzlicher **Boost-Funktion** bietet eine **ausgezeichnete Lichtleistung** für alle Anwendungsfälle. Der Einhand-Fokus ermöglicht eine schnelle und einfache Regulierung des Lichtkegels.

- **Lade- und Entladeüberwachung durch farbige LED im Schalter.**
- **Lange Laufzeit mit konstanter Lichtleistung.**
- **USB-C Ladebuchse.**
- **Wegrollschutz.**
- **Mit fokussierbarem Leuchtenkopf.**

Merkmal:

Inhalt 5 Stück

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive USB-C Ladekabel und Akku. Mit Handschleufe.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus finden Sie unter Nr. 081365

Technische Beschreibung

Akkukapazität	0,32 Ah
Leuchtdauer Boost	30 s
Leuchtdauer	1 h
Akkuart	Lithium-Ion
Kopf-Ø	18 mm
CRI Wert	>80
Taschenlampenfunktion	Fokus
Lichtstrom Stufe 2	30 lm
Gesamtlänge	112 - 120 mm
Lichtstrom	80 lm
Anzahl enthaltener Akkus	5
Gewicht	29,5 g
Akkuspannung	3,7 V
Energieversorgung	Akkubetrieben
Leuchtmittel	LED-Lampe
IP-Schutzart	IP 54
Lichtstrom Boost	130 lm
Akku austauschbar	ja
Leuchtdauer Stufe 2	3 h
Produktart	Taschenlampe

Zubehör

LED Stiftlampe mit Akku Typ 120	081360 120
Ersatzakku 10440	081365 10440