



## Vyměnitelná břitová destička WNMG na hrubování 50 kusů, HBT020, Velikost: 080408



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG3931 080408 |
| GTIN           | 4067263093763 |
| Třída artiklu  | GGN           |

### Technický popis

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Rohový rádius                       | 0,8 mm           |
| Přiřazení dokončování / hrubování   | Hrubování        |
| Hloubka řezu $a_p$                  | 1,8 - 6 mm       |
| Povlak                              | TiCN             |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití | 80 - 260 mm/min  |
| Počet výměn/řezání                  | 6                |
| Řezný materiál                      | TK               |
| Hloubka řezu $a_{p \min}$           | 0,55 mm          |
| Hloubka řezu $a_{p \max}$           | 2,75 mm          |
| Posuv $f$                           | 0,2 - 0,6 mm/ot, |

## Technický list

|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Hlavní způsob použití                | P                                               |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 080408                                     |
| Obsah                                | 252224 HBT020                                   |
| Počet kusů                           | 50                                              |
| Řezný materiál                       | HBT020                                          |
| Podmínky řezu                        | lehce přerušovaný                               |
| Lamač třísek                         | PR                                              |
| Druh produktu                        | Vyměnitelná břitová<br>destička pro soustružení |

### Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3931 080408