



Vorteilspack 3x Ideal-Blechscheren mit 2-Komponenten-Griff



Bestelldaten

Bestellnummer	GG6026 260
GTIN	4069515045315
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Scherenkopf gesenkgeschmiedet, Schneiden induktiv gehärtet. Nachstellbare Gewerbeverschraubung, doppelte Hebelübersetzung mit integrierter Öffnungs feder. Microverzahnt. Scherenkopf aus **Edelstahl** (HRC 58 – 60), Schenkel aus Stahlblech, vernickelt. 2-Komponenten-Griff mit handschonender, griffiger Weichstoffeinlage.

Schneidleistung: Bleche bis 1,8 mm, V2A-Bleche bis 1,2mm.

Verwendung:

Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte.

Lieferumfang:

3x Ideal-Blechscheren, rechts schneidend Nr. 766042 Gr. 260

Technische Beschreibung

Länge Schneiden	33 mm
ganze Länge	260 mm
Einsatzart	rechts schneidend
Produktart	Schere
USP1	3x Ideal-Blechscheren mit 2-Komponenten-Griff

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG6026 260
