

Garant**Plăcuță amovibilă SNMG cu prelucrare medie 30 bucăți, HB7130-2,
Dimensiuni: 120408****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2945 120408
GTIN	4067263094654
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Număr de bucăți	30
Cuprins	251224 HB7130-2
Numărul de schimbări / tășuri	8
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 mm/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	04:25:00 mm

Fișă de date

Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Aplicația principală	M
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,55 mm
Categorie	HB7130-2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârșământor de așchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2945 120408