

**Varčno pakiranje SNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3912 120404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	4,25 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,25 mm
Vsebina	251160 HBT020
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404
Prevleka	TiCN
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Podatkovni list

Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 330 mm/min
število kosov	30
Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3912 120404