

Garant**Plăcuță amovibilă VBMT finisare 50 buc., HB7140-2, Dimensiuni: 110302****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3557 110302
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 110302
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Număr de bucăți	50
Aplicația principală	M
Numărul de schimbări / tășuri	2
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Strat de acoperire	acoperit
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	1,75 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 230 mm/min
Rază la colț	0,2 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,15 mm

Fișă de date

Cuprins	261142 HB7140-2
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB7140-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfârșământor de așchii	VS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3557 110302