

**Industrijska spojnica Unutarnji navoj, Priključni unutarnji navoj: 1/4col****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	080231 1/4
GTIN	4062406423117
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Industrijska spojnica dizajnirana za optimizirani visoki protok od 2000 l / min (zrak), nominalna vrijednost 7,8. Kvalitetna i čvrsta spojnica za brzo otpuštanje koja se isključuje s jedne strane. Ventil optimiziran za protok, izuzetno visoki protoci, nizak pad tlaka, dugi vijek trajanja, izvrsna operativna pouzdanost i apsolutna nepropusnost.

Radni tlak: PN 35 bara / temperatura: od -20 °C do +100 °C.

Materijal:

Pocinčani mjed, čelična čahura kaljena i pocinčana.

Tehnički opis

Materijal	Mjed
Vrijednost protoka	2000 l/min
Priključni unutarnji navoj	1/4 col
maksimalan radni tlak	35 bar
Vrsta proizvoda	Spojka