



12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 24mm



Bestelldaten

Bestellnummer	642500 24
GTIN	4018754005673
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungs werkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten. Kein Rutschen über die Schraubenecken, Schraubenköpfe und -Muttern werden geschont. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Paßgenauigkeit. Rundfinish- Oberfläche. Doppelsechskant mit **AS-Drive** Profil.

Norm:

DIN 3124-L

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite	24 mm
Ø abtriebsseitig	32 mm
Länge	83 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Norm	DIN 3124
Norm	ISO 2725-1
Norm	DIN EN 3710

Datenblatt

Norm	DIN EN 3709
Norm	ASME B 107.5M
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	verchromt
mit AS-Drive-Profil	ja
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz