

**Garant****Plăcuță amovibilă CNMG cu prelucrare medie 50 buc., HB7140-2, Dimensiuni: 160608****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | GG2911 160608 |
| GTIN               | 4067263092278 |
| Clasa articolului  | GGN           |

**Descriere tehnică**

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Rază la colț                                  | 0,8 mm           |
| Toleranță                                     | M                |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 0,5 - 4 mm       |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 60 - 200 mm/min  |
| Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$             | 5,5 mm           |
| Numărul de schimbări / tășuri                 | 4                |
| Cuprins                                       | 250168 HB7140-2  |
| Materialul sculei                             | Carbură          |
| Număr de bucăți                               | 50               |
| Avans $f$                                     | 0,1 - 0,4 mm/rot |

## Fișă de date

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Codificare finisare / degroșare  | Degroșare-finisare                 |
| Adâncime de așchiere $a_{p\min}$ | 0,55 mm                            |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă        | CNMG 160608                        |
| Aplicația principală             | M                                  |
| Strat de acoperire               | acoperit                           |
| Categorie                        | HB7140-2                           |
| Condiție de tăiere               | puternic întreruptă                |
| Sfârșământor de așchii           | VM                                 |
| Tip produs                       | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |

### Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2911 160608