

Garant**VBMT rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HB7020-2, Velikost: 160404**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2853 160404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160404
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	2,5 mm
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 400 mm/min
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Rezalni material	Karbidna trdina

Podatkovni list

Glavna uporaba	P
Vsebina	261152 HB7020-2
število kosov	30
Zvrst	HB7020-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2853 160404