



HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, Ø DC h8: 9,3mm



Bestelldaten

Bestellnummer	113005 9,3
GTIN	4045197952622
Artikelklasse	12B

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

Empfehlung:**Maximale Bohrtiefe:**
$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Technische Beschreibung

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,1 mm/U
Schaft-Ø D_s	9,3 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe L_2	26,1 mm
Gesamtlänge L	84 mm
Toleranz Nenn-Ø	h8
Spannutenlänge L_c	40 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Nenn-Ø D_c	9,3 mm
Norm	DIN 1897
Spitzenwinkel	130 Grad
Schaft	Zylinderschaft
Serie	CleverDrill

Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	80 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	63 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	50 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	35 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	32 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	25 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	20 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	30 m/min	K
CuZn	geeignet	40 m/min	N
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		