Garant

Vario Plus Eco Klemmhalter gerade 0°, rechts, Schaftbreite b: 20mm

Bestelldaten

Bestellnummer	274500 20
GTIN	4067263120445
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:
Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.
Passend für:
Vario Plus Eco Schneidenträger Nr. 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.
Lieferumfang:
Inklusive Montageschrauben.
Hinweis:
Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 317906 – 319136 möglich. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	112,5 mm
Schaftbreite b	20 mm
L_1	54 mm

L_2	43,5 mm
Klemmleiste	279928 7
Klemmschraube	279815 24
Montageschraube	279815 9
Serie	Vario plus Eco
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmhalter

Passende Produkte

https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/274500-20