

Garant GRIDLINE

Udubljeno podnožje uklj. ručno podešavanje visine, visina podnožja: 800mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927042 800
GTIN	4062406107864
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Od čelične cijevi, široko 50 mm, s poprečnim podupiračem i pričvršćivanjem za podešavanje visine u rasteru od 25 mm. Podnožje s plastičnim zaštitama koje ne oštećuju pod. S utorima za kabel – omogućuju jednostavno i stručno usmjeravanje medijskih kabela / kabela.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Podnožjima bez stražnje stijenke ili korpusa potrebni su potporni limovi br. 927122 za učvršćivanje. Udubljena podnožja ne smiju se pretvoriti u pokretna podnožja. Spojeni radni stolovi moraju se obavezno osigurati od prevrtanja.

Tehnički opis

Područje podešavanja visine	800 - 950 mm
prikladno za dubinu ploče	750 mm
Dubina	475 mm
širina	50 mm

List s podacima

Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi
Debljina materijala	1,5 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Vrsta proizvoda	Podnožje

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/927042-800>