

Garant**Komplet rezalnih plošč Inox EKSTRA OZKE****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5272 115/200
GTIN	4067263136941
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Specialni tip za **Inox**.

Nova, z najsodobnejšo tehnologijo izdelana **visokozmogljiva izvedba** za bistveno povečanje produktivnosti in odličen občutek rezanja. **Povečana zmogljivost rezanja** zaradi grobih, prostih stranskih površin, odlična življenjska doba, **boljše lastnosti na začetku rezanja**.

Majhna debelina plošč omogoča **hitro** rezanje **brez napora z velikim prihrankom časa. Čisti rezi, skoraj brez zarobka**. Ustreza št. 563272.

Specifikacija:

A60R-BF.

Tehnični opis

za debeline materiala	3 - 5 mm
Ø plošče	115 mm
Debelina plošče	1 mm
Vsebina	200
Ø izvrtine	22,23 mm
Opis oblike	ravna

Specifikacija	A60R-BF
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
priporočen nastavni kot	Radij stopinj
za material	INOX
Pogonski stroj	Kotni brusilnik
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
Uni	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

Rezalna plošča, visokozmogljiva izvedbaEXTRA SCHMAL,
INOX Ø plošče 115 mm

563272 115