

Garant

**Vyměnitelná břitová destička CCMT na střední obrábění 50 ks, HB7140-2,
Velikost: 09T304**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3512 09T304
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Tolerance	M
Počet kusů	50
Obsah	260150 HB7140-2
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	3,25 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 mm/min
Řezný materiál	TK
Rohový radius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	M

Technický list

Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Povlak	S povlakem
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T304
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3512 09T304