



Vorteilspack Schraubensicherung 2GP90



Bestelldaten

Bestellnummer	GG8063 50
GTIN	4067263136446
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Schraubensicherungen sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.

Typ **2GP90** mittelfest. Zuverlässige Dichtung von Gussgehäusen und Schweißnähten. Auch für nachträgliches Sichern und Befestigen kleiner Schrauben und zylindrischer Teile.

Merkmal:

Inhalt 3 Stück

Verwendung:

Niedrigfest – Lösen mit normalem Werkzeug gut möglich. **Mittelfest** – Lösen mit normalem Werkzeug noch möglich. **Hochfest** – Lösen nur mit Spezialwerkzeug oder Erhitzen (>150°C) möglich.

Hinweis:

Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.

Technische Beschreibung

Datenblatt

Temperatur Einsatzbereich	-55 - 180 °C
Dynamische Viskosität	10 - 20 mPas
Dichte	1,08 g/cm ³
Farbe	grün
Haltbarkeit ab Herstell datum	24 Monat
geeignet für Material	Metall
Nachhaltigkeit	GARANT GreenPlus
minimales Losbrechmoment	10 - 15 Nm
Flammpunkt	100 °C
Handfestigkeit nach	40 - 60 min
Lagertemperatur	5 - 23 °C
Serie	GreenPlus
Form	flüssig
Eigenschaft	fluoreszierend unter UV-Licht
Eigenschaft	abdichtend
geeignet für Einsatzbereich	vormontierte Schraubverbindungen
geeignet für Einsatzbereich	universell einsetzbar
geeignet für Einsatzbereich	Gewindedichtung
geeignet für Einsatzbereich	Schraubensicherung
Chemische Basis	Methacrylate
Füllmenge	50 ml
für Gewindegöße M bis	M6
Festigkeitsklasse	mittelfest
Funktionsfestigkeit nach	5 - 8 h
Produktart	Schraubensicherung

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG8063-50>