

Garant**Varčno pakiranje SCMT 09T304****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3529 120408
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Nezlomljiv, elastičen tlačni oljni mazalnik iz polietilena, odporen na olje, kislino in gorivo, za odstranjevalce rje in olja vseh vrst.

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vsebina	260750 HB7130-2
Glavna uporaba	M
Globina reza $a_{p\ maks}$	4,25 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Podatkovni list

Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 270 mm/min
Prevleka	prevlečeni
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
število kosov	30
Zvrst	HB7130-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3529 120408