

Garant

**SNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HB7140-2,
Velikost: 120404**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2946 120404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404
Globina reza $a_{p\ maks}$	4:25 mm
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	finna obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 mm/min
Prevleka	prevlečeni
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm

Podatkovni list

Vsebina	251222 HB7140-2
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Rezalni material	HM
število kosov	30
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2946 120404