

Garant**CCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7140-2,
Velikost: 120408****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3512 120408
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Prevleka	prevlečeni
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Radij rezila	0,8 mm
število kosov	50
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza $a_{p\min}$	0,55 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Glavna uporaba	M
Vsebina	260160 HB7140-2

Podatkovni list

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 mm/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120408
Toleranca	M
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	4,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3512 120408