

Garant**CCMT váltólapka, közepes megmunkálás 30 darab, HB7140-2, Méret: 060202**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG3508 060202
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,2 - 4 mm
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,15 mm
Tartalom	260140 HB7140-2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Váltólapka ISO kód	CCMT 060202
Fogásmélység $a_{p \max}$	2 mm
Tűrés	M
Bevonat	bevonattal
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Cserék / élek száma	2
Szerszámanyag	HM

Sarokrádiusz	0,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 mm/min
Fő felhasználás	M
Darabszám	30
Típus	HB7140-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	VM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3508 060202