



**PU-slangesæt High Vis med sikkerhedsstålkobling eSafe Ø 8×12 mm,
Anvendelig slangelængde: 10m**



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080246 10
GTIN	7391390442185
Artikelklasse	08A

Beskrivelse

Udførelse:

Meget let, fleksibel og slidstærk PU-slange med god returkraft.
Slangesæt i signalfarve grøn (High-visible).

Leveringsomfang:

Inklusive **sikkerheds**-stål-hurtigkobling og stålnippel.

Teknisk beskrivelse

maks. driftstryk	16 bar
Indvendig slange-Ø	8 mm
Udvendig slange-Ø	12 mm
Anvendelig slangelængde	10 m
Farve	grøn
Tilslutning, stiknippel	1/4 tommer
Produkttype	Slange

Tilbehør

SikkerhedskoblingerUdvendt gevind Udvendt
tilslutningsgevind 1/2 tommer

080285 1/2

Nippel med udvendigt gevindSæt 5 dele Udvendt
tilslutningsgevind 1/2 tommer

080290 1/2