

Garant**CNMG wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HB7130-2, Maat: 120404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2901 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Aantal	30
Snijdiepte $a_{p \max}$	4.25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Inhoud	250058 HB7130-2
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 mm/min
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Gegevensblad

Snijdiepte a_p	0,3 - 2,5 mm
Hoekradius	0,4 mm
Soort	HB7130-2
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2901 120404