

Garant

Armoire vestiaire avec verrou à pêne tournant, Nombre de compartiments: 2



Données de commande

N° commande	949053 2
GTIN	4069515041393
Classe d'article	91G

Description

Exécution:

Portes avec butée amortie. Le caisson dispose d'un **toit incliné**, de patins en plastique sous l'armoire et d'un **cache-socle amovible** à l'avant. Une tablette avec 2 crochets à vêtements par compartiment. La construction particulière permet, malgré la largeur de compartiment de 300 mm, de ranger des casques intégraux (brevet demandé).

Avec verrou à pêne tournant, verrouillage par cadenas jusqu'à la réf. 40 (non fourni).

Norme:

DIN 4547

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

- **Les armoires sont livrées complètement montées.**
- **Cadenas pour verrous à pêne tournant 085822 – 085890, ainsi que cadenas DOM 085812 réf. 45; 085814 réf. 45; 085816 réf. 45.**
- **Pour serrures combinées.**

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Fiche technique

Prof. utile par casier à vêtements	475 mm
Hauteur arrière	2000 mm
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Pour cadenas avec Ø anse jusqu'à	6 mm
Cache-socle amovible	oui
Hauteur tuile par tablette à chapeaux avec toit incliné	420 - 480 mm
Nombre de tablettes fixes en retrait	1
Profondeur tablette	250 mm
Exécution serrure	Verrou à pêne tournant
Teinte spéciale possible	oui
Pour cadenas	oui
Plaque d'identité	oui
Norme	DIN 4547
Hauteur avant	1850 mm
Larg. utile par tablette à chapeaux (casque intégral)	240 - 280 mm
Porte avec fente d'aération	non
Hauteur utile par casier à vêtements	1240 mm
Poids	49,8 kg
Profondeur	500 mm
Nombre de compartiments	2
Toit incliné	oui
Largeur tablette	295 mm
Prof. utile par tablette à chapeaux	250 mm
Nombre de tringles à vêtements	1
Larg. utile par casier à vêtements	240 mm
Largeur	600 mm
Exécution bâti	Socle avec cache-socle
Pour casque intégral	oui
Paroi arrière avec fente d'aération	non

Fiche technique

Angle d'ouverture de porte	225 degré
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Type de produit	armoire vestiaire

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/949053-2>