

**Mitutoyo**

### Kompaktes Rundheitsmessgerät Roundtest mit D.A.T.-Funktion, Typ: RA120



#### Bestelldaten

Bestellnummer	409023 RA120
GTIN	
Artikelklasse	40W

#### Beschreibung

##### Ausführung:

Dies ist ein kompaktes Rundheitsmessgerät mit D.A.T (Digital Ausrichtbarer Tisch)-Funktion. **Das Roundtest RA-120 und RA-120P mit D.A.T. bietet Ihnen folgende Vorteile:**

Der Drehtisch zeigt digital die Versatzwerte der Zentrierung und Nivellierung an, was diesen wichtigen Prozess auch für den ungeübten Bediener einfach gestaltet: Vormessung von zwei Querschnitten auf dem Werkstück. Nach der Messung werden die Werte der Zentrierung und Nivellierung auf dem Monitor angezeigt. Die angezeigten Werte mit den digitalen Mikrometerschrauben einstellen. Zentrierung und Nivellierung ist beendet. Zentrierbereich:  $\pm 3$  mm

Nivellierbereich:  $\pm 1^\circ$

##### Spezifikation:

Modell: RA-120 mit D.A.T. (Digital Ausrichtbarer Tisch) Funktion

Modell: RA-120

Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch

Max. messbarer Werkstückdurchmesser: 280 mm

Max. Werkstück Ø: 440 mm

Max. Werkstückgewicht: 25 kg

#### Technische Beschreibung

## Datenblatt

für Werkstück-Ø	440 mm
für maximalen Werkstück-Ø	280 mm
Produktart	Rund- und Planlaufmessgerät