

**Garant**

### Klucze oczkowe płaskie, rozwartość klucza: 10mm



#### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | GG6036 10     |
| GTIN             | 4069515050562 |
| Klasa artykułu   | GGN           |

#### Opis

##### Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.

Ze zoptymalizowanym uchwytem profilowym zapewniającym wyjątkowe właściwości chwytne i umożliwiającym ergonomiczną pracę. Bardzo trwałe i wyjątkowo wytrzymałe. Oczko o profilu **HT-Drive**.

##### Norma:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

##### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

##### w dostawie::

5 szt. kluczy płasko-oczkowych nr 613600 10.

##### wskazówka:

**HT-Drive** – wyjątkowo dokładnie dopasowany profil.

##### Zaleta:

- Śruby są chwytane za boki łbów. – **Ochrona śrub. – Zwiększona trwałość śrub.**
- **Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem. – Pewny chwyt i lepsze przenoszenie siły.**

#### Opis techniczny

## Karta danych

|                                                      |                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| maksymalna wysokość szczęk h1                        | 5 mm                             |
| rozwarości kluczy                                    | metryczny                        |
| maksymalna wysokość pierścienia h <sub>2 maks.</sub> | 9 mm                             |
| długość klucza L                                     | 125 mm                           |
| rozwarość klucza                                     | 10 mm                            |
| Norma                                                | ISO 7738                         |
| Norma                                                | DIN 3113 A                       |
| Norma                                                | ISO 3318                         |
| metoda wykonania                                     | kute matrycowo                   |
| materiał                                             | Stal chromowo-wanadowa           |
| powierzchnia                                         | chromowane na mat                |
| Rodzaj produktu                                      | Klucze do śrub                   |
| USP1                                                 | 5 szt. kluczy oczkowych płaskich |

### Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG6036 10