

Garant**Vyměnitelná břitová destička VCGT na střední obrábění 30 kusů, HU7310,
Velikost: 110301****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3835 110301
GTIN	4067263098553
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \max}$	1,75 mm
Rohový radius	0,1 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,05 mm
Tolerance	G
Počet výměn/řezání	2
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 mm/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCGT 110301
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Povlak	bez povlaku
Obsah	261452 HU7310

Technický list

Hlavní způsob použití	N
Počet kusů	30
Řezný materiál	HU7310
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3835 110301