

Garant**Wytaczaku Master Mute A.. SDUCR 93°, do płytek skrawających DC..., prawa****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	265014 16/07
GTIN	4069515024631
Klasa artykułu	29E

Opis**Wykonanie:**

Chwyt okrągły bez powierzchni zaciskowej.

wskazówka:

Możliwe skrócenie wytaczaka do długości $L_{min.}$. Stosować **wyłącznie z chłodzeniem wewnętrznym** (odporność na temperaturę do maks. 100°C).

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	11 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	20 mm
długość całkowita L	158 mm
Seria	Master Mute
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
$\varnothing$ chwytu D_s	16 mm
kod ISO uchwytu	A16X SDUCR/L07
wielk. płytki	7 mm
śruby mocujące	269028 38
Długość wysięgu L_1	96 mm
Norma	norma zakładowa
Kąt ustawienia κ	93 stopni
L_{min}	96 mm

Karta danych

gwint przyłączeniowy	G1/4
rodzaj zastosowania	prawe
kształt chwytu	stal
Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu	Wytaczak