

Garant**SCGT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HU7310,
Velikost: 120404****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3821 120404
GTIN	4067263098195
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	4,25 mm
Glavna uporaba	N
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCGT 120404
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Vsebina	260765 HU7310
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Prevleka	neprevlečeni
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
število kosov	30

Podatkovni list

Toleranca	G
Zvrst	HU7310
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3821 120404