

Garant**CNMG wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7120-1, Maat: 09T308****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2903 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	250052 HB7120-1
Snijdiepte $a_{p \max}$	3.25 mm
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T308
Snijdiepte a_p	0,3 - 2,5 mm
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 mm/min
Snijmateriaal	HM
Aantal	50
Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Soort	HB7120-1
Snedecondities	continu
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2903 09T308