

Garant**DNMG otočná rezná platnička, dokončovanie 50 kus, HB7020-2, Veľkosť: 110404****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2423 110404
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hĺbka rezu $a_{p\max}$	2,75 mm
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_{p\min}$	0,25 mm
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	160 - 400 mm/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG110404
Uhlový Polomer	0,4 mm

Technický list

Počet výmien/rezných hrán	4
Obsah	250652 HB7020-2
Počet kusov	50
Typ	HB7020-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	SS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2423 110404