

Garant**CNMG esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7035-2, Méret: 09T308**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2412 09T308
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,55 mm
Váltólapka ISO kód	CNMG 09T308
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 320 mm/min
Tartalom	250152 HB7035-2
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység $a_{p \max}$	3,25 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás	P
Fogásmélység a_p	0,3 - 4 mm

Adatlap

Sarokrádiusz	0,8 mm
Darabszám	50
Típus	HB7035-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2412 09T308