

Garant**WNMG otočná rezná platnička, dokončovanie 30 kus, HB7130-2, Veľkosť: 080404****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2977 080404
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	6
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Hlavné použitie	M
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 270 mm/min

Technický list

Počet kusov	30
Obsah	251962 HB7130-2
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HB7130-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	VS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2977 080404