

Garant

INFO Point s 24palcovým monitorem, Typ: S/DE



Údaje o objednávce

Artikové číslo	948005 S/DE
GTIN	4062406072421
Třída artiklu	9GS

Popis

Provedení:

GARANT INFO Point je moderní počítačové pracoviště pro zobrazování a zpracovávání digitálních informací, sběr dat a signalizační stanice s připojeným skenerem čárového kódu (není součástí dodávky).

INFO Point je opatřen robustním plechovým krytem. Na přední straně najdete v ergonomické výšce sklopnou polici pro uložení klávesnice a myši. Pod policí můžete uložit do prostoru v korpusu chráněném zamykacími dvířky počítač nebo klienta Linux. Police a dvířka můžete zamknout cylindrickými zámky DOM. O potřebné odvětrávání přístrojů uložených v korpusu se postarají odvětrávací otvory □ 9×9 mm v zadní části v rastru 37 mm. Slouží současně k uchycení háků a držáků GARANT easyFix.

S pevně vestavěným monitorem 24 palců.

Osazení:

Počet polic ve skříni na počítač: 1

Lakování:

Korpus antracit RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Technický list

Užitná výška skříně na počítač	740 mm
Hloubka odkládací tabule	300 mm
Užitná hloubka skříně na počítač	190 mm
Výška	1440 mm
Hmotnost	63 kg
Užitná šířka skříně na počítač	540 mm
Pracovní výška odkládací tabule	930 mm
Hloubka půdorysné plochy	550 mm
Šířka půdorysné plochy	616 mm
Šířka odkládací tabule	600 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Hloubka výklopné uzavřené přihrádky	150 mm
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Druh produktu	INFO Point