



Llave acodada hexagonal, larga con recubrimiento de polvo, Hexágono: 4mm



Datos de pedido

Número de pedido	627140 4
GTIN	7610733200351
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable, hasta una inclinación de **30°**.

Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.

Superficie niquelada, cromada y con **recubrimiento de polvo**. Cantos ligeramente rotos.

Ventaja:

Localización rápida del destornillador adecuado gracias a la codificación de color llamativa.

Descripción técnica

Longitud de los lados	154x26 mm
Superficie	con recubrimiento de pintura en polvo al horno
Hexágono	4 mm
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Modelo largo	sí
Tipo de producto	Destornilladores

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/627140-4>