

Garant**Vyměnitelná břitová destička VCGT na střední obrábění 50 ks, HU7310,
Velikost: 160402****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3837 160402
GTIN	4067263098621
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	N
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,15 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCGT 160402
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Obsah	261457 HU7310
Počet výměn/řezání	2
Povlak	bez povlaku
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,5 mm
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 mm/min
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,

Technický list

Počet kusů	50
Rohový rádius	0,2 mm
Tolerance	G
Řezný materiál	HU7310
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3837 160402