



CNMG rezalna obračalna ploščica grobo struženje 50 kosov, HBT130, Velikost: 120408



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3961 120408
GTIN	4067263094166
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

število kosov	50
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	4:25 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Prevleka	TiCN
Globina reza a_p	2 - 6 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	40 - 180 mm/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Glavna uporaba	M
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,55 mm

Podatkovni list

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Podajanje f	0,15 - 0,55 mm/v
Vsebina	250218 HBT130
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HBT130
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VG
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3961 120408