

Garant**Plăcuță amovibilă WNMG finisare 50 buc., HB7120-1, Dimensiuni: 060404****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2979 060404
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	6
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Rază la colț	0,4 mm
Cuprins	251952 HB7120-1
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	2 mm
Materialul sculei	Carbură
Număr de bucăți	50
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 060404
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,25 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 290 mm/min

Fișă de date

Categorie	HB7120-1
Condiție de tăiere	continuă
Sfârâmător de așchii	VS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2979 060404