

Scheda tecnica



Formato convenienza Piastra di taglio neutra 50 pezzi HBX25

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2725 2,2
GTIN	4067263096719
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	2,2 mm
Numero pezzi	50
Materiale da taglio	HM
Contenuto	273010 2,2
Tipo	HBX25
Impiego principale	P
Impiego secondario	M
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	200 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	160 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	140 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	110 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatta	80 m/min	K
continuo	idonea		

Scheda tecnica

irregolare idonea

interrotto idonea

a umido max. idonea

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2725 2,2