

Garant**Bit hexagonal, 1/4 inch, Deschiderea cheii: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	631029 10
GTIN	4062406060480
Clasa articolului	61A

Descriere**Execuție:**

Forjată din oțel de înaltă calitate, teșită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor șuruburilor. Deschiderile cheii cu toleranță strânsă cu profil **HT-Drive** protejează capetele șuruburilor și piulițele. Cu pereți subțiri pentru lucrări și în locuri înguste. Locaș pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.

Standard:**DIN 3124-S****Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Notă:

Biți de chei tubulare hexagonale GARANT și HOLEX disponibile și cu dimensiuni în inch (GARANT: cod 631032; HOLEX: Cod 631022).

Descriere tehnică

Lungime	25 mm
Ø pe partea de antrenare	14,5 mm

Fișă de date

Deschiderea cheii	10 mm
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Bit de cheie tubulară