

Garant

Vyměnitelná břitová destička SCMT na dokončovací práce 30 kusů, HB7140-2, Velikost: 09T304



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3530 09T304
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Obsah	260742 HB7140-2
Počet výměn/řezání	4
Hlavní způsob použití	M
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 mm/min
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 09T304

Technický list

Povlak	S povlakem
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	3,25 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3530 09T304