



## 6hranná hlavice, 1/4 palce, Rozměr klíče: 3,2mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 631000 3,2    |
| GTIN           | 4018754000111 |
| Třída artiklu  | 63A           |

### Popis

#### Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Optimální průběh vláken díky speciálnímu postupu kování. Otvory klíče s úzkými tolerancemi. Nekloužou po hranách šroubů, chrání hlavy šroubů a matic. Kalené bez napětí a deformací v olejové lázni, díky tomu přesné lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením s profilem **AS-drive**.

Vnitřní čtyřhran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.

#### Norma:

**DIN 3124-S**

#### Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

### Technický popis

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Rozměr klíče      | 3,2 mm                   |
| Ø na hnané straně | 5,6 mm                   |
| Délka             | 23 mm                    |
| Upínací 4hran     | 1/4 palec                |
| Unášecí profil    | 6-hranný nástrčný klíč   |
| Materiál          | Vysoce výkonná ocel HPQ® |

## Technický list

Druh produktu

Nástrčné klíče