

Garant**CCGT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HU7310,
Velikost: 120408****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3804 120408
GTIN	4067263097570
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Glavna uporaba	N
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Globina reza $a_{p\ min}$	0,55 mm
Globina reza $a_{p\ maks}$	4,25 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 120408
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fini obdelava
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Vsebina	260160 HU7310
Prevleka	neprevlečeni
Radij rezila	0,8 mm
število kosov	30

Podatkovni list

Toleranca	G
Zvrst	HU7310
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3804 120408