



Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG6040 10
GTIN	4069515050692
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Levering:

5 stuks steekring-ratelsleutel nr. 614805 10.

Technische beschrijving

Bekhoogte h_1	5 mm
Bekbreedte b	21,9 mm
Sleutelwijdte	10 mm
Ring-Ø D	20,9 mm
Sleutellengte L	153 mm

Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringhoogte h ₂	7,6 mm
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel
USP1	5 stuks steeksleutel/ringratelsleutel

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG6040 10