

Garant

**Vyměnitelná břitová destička CCMT na střední obrábění 50 ks, HB7140-2,
Velikost: 060204**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3512 060204
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 mm/min
Počet kusů	50
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Povlak	S povlakem
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	2 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Obsah	260142 HB7140-2

Technický list

Hlavní způsob použití	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060204
Tolerance	M
Rohový rádius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	2
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3512 060204