

Garant**CCMT otočná rezná platnička, dokončovanie 50 kus, HB7140-2, Veľkosť: 09T302****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3505 09T302
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T302
Počet kusov	50
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	M
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,2 mm

Obsah	260056 HB7140-2
Tolerancia	M
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,15 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 230 mm/min
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	HB7140-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	VS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3505 09T302