

Terminal komputerowy z klapą drukarki, Typ: DK



Dane zamówienia

Numer katalogowy	948112 DK
GTIN	4062406073770
Klasa artykułu	9GS

Opis

Wykonanie:

Obudowa monitora z wentylatorem do monitorów kineskopowych do 19 cali. Drzwi skrzydłowe z szybą poliwęglanową, zamykane.

Szuflada na klawiaturę zatrzaskuje się w położeniu krańcowym. 3-stopniowa regulacja wysokości co 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), zamykana, z bambusową podpórką nadgarstka i uchwytem odciążającym.

Obudowa komputera z wentylatorem, z 1 ocynkowaną półką o regulowanej wysokości i przepustami kablowymi do łatwego ułożenia kabli. Wszystkie zamki zamykane tym samym kluczem.

Funkcja:

IP41: Ochrona przed wodą kapiącą pionowo i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing > 1$ mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi ifront szuflady – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Stanowisko komputerowe jest przystosowane do szaf o głębokości 20G nr 940001–940217, 940801–940907 i może być z nimi dowolnie łączone.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

wysokość użytkowa obudowy na komputer	845 mm
głębokość użytkowa	470 mm
głębokość użytkowa obudowy monitora	458 mm
szerokość	750 mm
głębokość w G	20
wysokość użytkowa obudowy na monitor	570 mm
szerokość użytkowa obudowy na monitor	690 mm
wysokość	2000 mm
głębokość	500 mm
szerokość w G	30
wymiary pokrywy drukarki	236 × 290 mm
masa	77 kg
szerokość użytkowa obudowy na komputer	700 mm
szerokość szyby	552 mm
wysokość szyby	532 mm
maksymalna przekątna ekranu	19 cal
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
stopień ochrony IP	IP 41
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
włącznik/wyłącznik	tak
Typ wtyczki wejściowej	K
napięcie znamionowe	250 V
Grubość materiału	0,9 mm
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Zamek patentowy	Modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Rodzaj produktu	Komputerowe stanowisko pracy,

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/948112-DK>
