

**6-hranný uhlový klúč poniklovaný, Šest'hran: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	626037 2
GTIN	4045197912497
Trieda položky	62B

Popis**Prevedenie:**

Niklovaný povrch.

Uhlová stopka; podľa normy DIN 911/DIN ISO 2936. Chróm-vanádiová oceľ, čelné plochy opracované na plocho a skosené.

Technický opis

Dĺžka ramien	52×18 mm
Šest'hran	2 mm
Povrch	poniklovaný
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/626037-2>