



### Clés mixtes, chromé, Ouverture: 10mm



### Données de commande

N° commande	GG6037 10
GTIN	4069515050623
Classe d'article	GGN

### Description

**Exécution:**

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.

Avec corps ovale.

**Norme:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Livraison:**

5 clés mixtes 613950 10.

### Description technique

Dim. ouvertures de clés	métrique
Hauteur de bague maximale $h_{2\max}$	9 mm
Ouverture	10 mm
Longueur de clé L	140 mm

## Fiche technique

Hauteur mâchoires max. h1	5 mm
Norme	ISO 7738
Norme	ISO 3318
Norme	DIN 3113 A
Position de l'oeil	15 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Attribut des noms de produit	chromé
Type de produit	Clés
USP1	5 clés mixtes

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG6037 10