



**DNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HBT130,
Velikost: 110404**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3964 110404
GTIN	4067263094333
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 mm/min
Glavna uporaba	M
Vsebina	250780 HBT130
Radij rezila	0,4 mm
Prevleka	TiCN
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110404

Podatkovni list

Podajanje f	0,12 - 0,45 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	2,75 mm
število kosov	30
Zvrst	HBT130
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	MM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3964 110404