



Pistolet pulvérisateur, Type: SP11



Données de commande

N° commande	080144 SP11
GTIN	4047322419796
Classe d'article	08A

Description

Exécution:

Pistolet pulvérisateur avec tube droit et récipient en plastique transparent mat, contenance env. 0,7 l.

Température de fonctionnement maximale: 50 °C

Débit à 5 bars: 25 l/min

Description technique

Type	SP11
Pression de service max.	24 bar
Débit air	25 l/min
Débit à 5 bars	25 l/min
Température de fonctionnement maximale	50 °C
Type de produit	Pistolet